

Die AIR OPTIX™ – Produktfamilie für gesunde Augen!

Silikon-Hydrogele haben den Kontaktlinsenmarkt revolutioniert und stellen bereits die Hälfte dieses Segments. Die AIR OPTIX™-Familie bietet mit einer Marke eine Lösung für nahezu alle Arten der Fehlsichtigkeit und geht mit Ihnen eine vorteilhafte Partnerschaft für die Erhaltung der Augengesundheit ein
Wann welche AIR OPTIX™ Kontaktlinse einsetzen?



RÜCKFRAGEN:

Michael Wittmann, Produkt Marketing
 Tel. +43 (1) 798 92 94-0
 michael.wittmann@cibavision.com
 www.cibavision.at, www.airoptix.at

Hier eine Produktübersicht:


AIR OPTIX™ Night & Day 	AIR OPTIX™ AQUA 	AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM 	AIR OPTIX™ Individual 
<p>Merkmale Die Premium-Plus-Linse für sensible Augen und höchste Ansprüche. Für alle, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompromissloses Kontaktlinsen-Tragen wünschen • Trockenheitsgefühle bei anderen Linsen haben • Ablagerungsprobleme bei anderen Linsen haben • höchste Ansprüche an das Kontaktlinsentragen stellen • die Freiheit haben wollen, ihre Linsen regelmäßig auch beim Schlafen zu tragen • auf tägliche Reinigung und Pflege verzichten möchten • 30 Tage und Nächte klar und scharf sehen wollen 	<p>Merkmale Die Premium-Komfort-Linsen für langes tägliches Tragen. Für alle, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • ihre Linsen täglich lange tragen möchten • auf gesundes Aussehen ihrer Augen Wert legen • hohen Tragekomfort wünschen, egal wie lange der Tag auch dauert • Wert auf sehr hohen Spontankomfort legen • Handhabungsprobleme mit anderen Kontaktlinsen haben • Aufgrund von Sauerstoffmangelerscheinungen das Kontaktlinsentragen aufgegeben haben 	<p>Merkmale Die Premium-Komfort-Linsen für Hornhautverkrümmung. Für alle, die</p> <ul style="list-style-type: none"> • ihre Linsen täglich, lange tragen möchten • auf gesundes Aussehen ihrer Augen wert legen • hohen Tragekomfort wünschen, egal wie lange der Tag auch dauert • Aufgrund von Sauerstoffmangelerscheinungen das Kontaktlinsentragen aufgegeben haben 	<p>Merkmale Die Premium-Individual-Linsen für die Augen maßgefertigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Sauerstoffversorgung, ausgezeichneter Tragekomfort und perfektes Sitzverhalten – auch für Spezialfälle. • 3-Monats-Austauschkontaktlinsen in der 2er Packung: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bessere Hygiene und geringere Ablagerungsneigung als konventionelle Kontaktlinsen. ▶ Höhere Besuchsfrequenz der Träger durch regelmäßigen Austausch. • Breiter Parameterbereich: für starke Kurz- und Weitsichtigkeit, Aphakie, große und kleine Hornhautdurchmesser sowie steile und flache Hornhautradien.
<p>Tragezeit bis zu 24 Stunden täglich bis zu 30 Tage und Nächte Dk/t 175</p>	<p>Tragezeit 16 bis 24 Stunden täglich bis zu 7 Tage und 6 Nächte Dk/t 138</p>	<p>Tragezeit >16 Stunden täglich Dk/t 108</p>	<p>Tragezeit >16 Stunden täglich Dk/t 117</p>
<p>Brillenwerte (bei HSA 14 mm) von -11,75 bis +5,50 dpt</p>	<p>Brillenwerte (bei HSA 14 mm) von -11,75 bis +5,50 dpt</p>	<p>Brillenwerte (bei HSA 14 mm) von -8,00 bis +6,50 dpt Zylinder bis -2,25</p>	<p>Brillenwerte (bei HSA 14 mm) von -27,75 bis +15,75 dpt</p>

Spezielle AIR OPTIX™-Highlights:

- ▶ Das einzigartige Plasma Coating der AIR OPTIX™ AQUA bewirkt **maximale Ablagerungsresistenz**.
- ▶ Das 8/4 Precision Balance Design der AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM sorgt für **besonders schnelle Stabilisierung**.

Sauerstoffprofile torischer Monatslinsen im Vergleich*

Verteilung der Sauerstoffdurchlässigkeit über die gesamte Kontaktlinse. Parameter: Sphäre -3.00, Zylinder -1.25, Achse 180°



AIR OPTIX™ AQUA Benetzungs-Technologie



Benetzt die Oberfläche
 Der innovative Benetzer macht die Oberfläche glatt und geschmeidig und lässt das Lid sanft über die Kontaktlinse gleiten – schon beim ersten Kontakt.



Bewahrt die Feuchtigkeit
 Das patentierte Linsenmaterial minimiert die Austrocknung und hält die Feuchtigkeit in der Kontaktlinse – den ganzen Tag lang.



Besteht gegen Ablagerungen
 Die ultraglatte, biokompatible Oberfläche bietet eine hervorragende Benetzung und hohe Ablagerungsresistenz – jeden Tag.

AIR OPTIX™ AQUA bietet hervorragende Ablagerungsresistenz für ein gesünderes und komfortableres Kontaktlinsentragen**

